

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az ImseVimse SOFT pelenkakülsők légáteresztő PUL anyaguknak köszönhetően hagyják lélegezni a bőrt, ám nem engedik ki a nedvességet. Ha nedvesek lesznek, egy kendő segítségével könnyedén szárazra törölhetők. Mosógépben 60-90 fokon mosható, szárítógépben alacsony fokozaton szárítható. Az erős tépőzárnak köszönhetően sokáig használható vidám mintás pelenkakülső! Pelenkabelső használata szükséges hozzá.

Helyezze a pelenkabetétet a külsőbe, majd a baba csípője körül állítsa be a kényelmes méretet a pelenkán lévő tépőzárak segítségével.

Mosás: 60°C, ne használj öblítő szert. Alacsony fordulaton centrifugázd vagy csak akaszd fel és hagyd megszáradni.

Származási hely: Litvánia